



## Productblad: Rollen Loopband

### **Doormiddel van de Q-line® Paarden Loopband sneller fit. Ideaal voor elke paarden bezitter, die voor de dagelijkse beweging van het paard een loopband wil gebruiken**

De loopband trainer van Q-line® voorziet in het gecontroleerd trainen van uw paard, ideaal voor rehabilitatie of gerichte spiertraining. De loopband trainer is ontworpen en gebouwd volgens de hoogste normen waarbij de veiligheid voor het paard op de eerste plaats komt.

De loopband trainer is een doordachte technologische oplossing ontworpen samen met enkele vooraanstaande mensen uit de paarden branche. Onderzoek heeft uitgewezen dat paarden die gebruik maken van een loopband een wezenlijk hogere doorbloeding in de rug en ledematen hebben. Met de loopband van Q-line® wordt de stofwisseling geactiveerd en zal een paard sneller rehabiliteren.

## Unieke Pluspunten

### **Veiligheid:**

De Loopbanden van Q-line® kunnen enkel in hoogte bewegen wanneer de motor aanstaat. Dit voorkomt dat het paard ongecontroleerd kan lopen en zodoende ten val komt. Mocht zich een storing voordoen in de loopband wordt hoogteverstelling automatisch gereset en komt terug in horizontale positie.

### **Duurzaamheid**

Door gebruik te maken van hoog kwalitatieve industriële onderdelen kunnen wij een zeer lange levensduur garanderen. Door een technologisch geavanceerd ontwerp glijdt de band vrijwel geruisloos en zeer licht rond, hierdoor zijn de Q-line® loopbanden bijzonder energiezuinig.

### **Uiterlijke kenmerken**

De loopband trainer is een doordachte technologische oplossing en kenmerkt zich door de meeverende bodem en solide opbouw. Waarbij een loop kwaliteit verkregen wordt die te vergelijken is met een natuurlijke bodem. Zowel de loopbanden met glij-plaat als zowel de rollen band hebben een uitstekend loopvlak voor het paard.

### **Levensduur**

Q-line® loopbanden worden van kwalitatief hoogwaardig materiaal gemaakt. De trommelmotoren in de loopbanden zijn water en stof dicht en zijn daardoor aanzienlijk minder gevoelig voor storingen. Door een compleet verzinkte constructie zijn de loopbanden van Q-line® ook buiten te gebruiken.



## Productblad: Rollen Loopband

### Onderhoud

De loopbanden vragen zeer weinig onderhoud. Door het technologisch geavanceerd ontwerp en de gebruikte materialen is er nagenoeg geen slijtage of corrosie waardoor onderhoud geminimaliseerd wordt..

### Keurmerk

Alle Loopbanden voldoen aan de machine richtlijn 2006/42EG en zijn standaard voorzien van het CE keurmerk tevens worden de Q-line® molens af fabriek KEMA gecertificeerd gekeurd volgens de NEN 3140 en ARBO richtlijn en voldoen daarmee aan alle Europese veiligheidseisen



**Q-LINE.COM**

**PROTECT AND PRESERVE YOUR HORSES HEALTH**










## Productblad: Rollen Loopband

Deze loopband is voorzien van alle veiligheidsvoorzieningen die nodig zijn om uw paard adequaat te trainen. De rollen loopband is voorzien van een rollen bodem met extra massage effect. De micro rollen hebben een zeer positief effect op de doorbloeding van de hoef van het paard. De rollen loopband is uitgerust met aanloop en rem elektronica, een elektronische paniek automaat, twee oplooppanken met antislipmat, aandrijving met mechanische rem, twee infrarood licht sluisen, 2 sluitstangen met panieksluiting en twee hoge stabiele zijwanden. De onderste zijwanden zijn voorzien van een extra beschermplaat. Alle stalen delen zijn standaard verzinkt en voorzien van een poedercoating.

De positieve uitwerking van de loopband-training op het uithoudingsvermogen van het paard wordt in alle disciplines van de paardensport gewaardeerd en zorgt voor een verbetering in opbouw van de voor en achterhand spieren.

De loopband trainer voorziet in het gecontroleerd trainen van uw paard, ideaal voor rehabilitatie of gerichte spiertraining. De Loopbandtrainer is ontworpen en gebouwd volgens de hoogste normen waarbij de veiligheid voor het paard op de eerste plaats komt.

-  IR val beveiliging
-  Gebruiksvriendelijk
-  Eenvoudig te installeren
-  Gladde zijwanden
-  Diverse veiligheidsvoorzieningen
-  Onderhoudsarm
-  220V / 2,2Kw



**Q-LINE.COM**


**PROTECT AND PRESERVE YOUR HORSES HEALTH**



## Productblad: Rollen Loopband

### Technische specificaties

Art. nr.	27-5-00-00230		
Afmetingen			
Gewicht KG	Ca	1680	
Lengte zonder oploopp plank	mm	3800	
Lengte met oploopp plank	mm	6450	
Aantal oploopp planken	stuks	2	
Loopplankbreedte	mm	1325	
Totale breedte	mm	1179	
Totale hoogte	mm	2080	
Loopvlak lengte	mm	3500	
Loopvlak breedte	mm	880	
Inloophoogte	mm	310	
Hoogte van zijschot	mm	1780/1460	



**Q-LINE.COM**

**PROTECT AND PRESERVE YOUR HORSES HEALTH**



## Productblad: Rollen Loopband

### Inclusief

Zijkant beplating	●	
Zijwand bekleding		polycarbonaat
Sluitstangen	stuks	2
Thermisch verzinkt frame	○	
Poedercoating	●	
Infrarood sensor	stuks	1
Maximale snelheid	Km/h	Ca. 10
Demping	mm	0-6
Glijvlak voor band		Microrollen


### Aansluitwaarde

Vermogen	Kw	2.2
Aansluitspanning		230V 1ph+N+PE

### Optioneel

Electro hydraulische hoogte verstelling	%	0-6
Handmatige hoogte verstelling	%	0-6

Optioneel ○, Standard ●, Niet mogelijk X



**Q-LINE.COM**

**PROTECT AND PRESERVE YOUR HORSES HEALTH**